


# 液壓緩衝器 YSRW-DGC-18-GF

訂貨編號: 540346

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 尺寸                  | 18                |
| 緩衝                  | 自調節<br>軟性特徵曲線     |
| 安裝位置                | 可選                |
| 位置偵測                | 無                 |
| 最大衝擊速度              | 3 m/s             |
| 工作模式                | 單動<br>推           |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C    |
| 安裝方式                | 透過鎖緊螺帽            |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 活塞桿材質               | 高合金鋼              |