



球閥驅動單元 VZPR-BPD-22-R34

料號: 540513

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 3/4", PN40, thread EN 10226-1.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|--------------------------|
| 設計結構 | 2位球閥 擺動驅動器 |
| 驅動類型 | 電動 氣壓 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | CNOMO 具內 (母) 螺紋 |
| 製程閥的連接 | Rp3/4 |
| 切換位置指示器 | 旋鈕方向 = 氣流方向 |
| 額定直徑 DN | 20 |
| 操作壓力, 球閥驅動 | 1 ... 8.4 bar |
| 製程閥的額定壓力 | 40 |
| 介質溫度 | -20 ... 150 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 產品重量 | 1,500 g |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |