


氣源板 VMPA-FB-SP-V

料號: 541082

FESTO

用於閩島 MPA-S.



技術參數

特性	值
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 25 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	200 g
電氣連接	3-pin M18
材料備註	符合 RoHS
Material cover	PA-加強
Material housing	壓鑄鋁