


小型視覺系統 SBOI-M-R1B

料號: 541395

FESTO

用於安裝和顯現快速動作，整合的光學器件。



技術參數

特性	值
感測器分辨率	640 x 480 Pixel (VGA)
鏡頭連接件	內建光學設備
視野	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
寬度	45 mm
高度	45 mm
長度	83.7 mm
最大剩餘電流	24 V 輸出端的電流1.5 A
額定工作電壓 DC	24 V
空載輸出時的電流消耗	120 mA
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP65 IP67
環境條件	屏蔽極端外部光源 盡可能乾淨的環境空氣
環境溫度	-10 ... 50 °C
授權	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
產品重量	184 g
曝光時間	40 µs ... 1,000 ms
圖片速率(幀)	185 fps
感測器型號	單色
工作距離	22 ... 1,000 mm
乙太網路, 數據傳輸速度	100 Mbit/s
乙太網路, 支援協議	TCP/IP
乙太網路, 連接插頭	插頭 M12
乙太網路, 匯流排接口	IEEE802.3U (100BaseT)
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
蓋子的材料訊息	ABS 加強型玻璃纖維
外殼的材料訊息	鋁 電鍍