

電氣接口 CPVSC1-AE16-CPI

訂貨編號: 541975

FESTO



資料表

特性	值
寬度	52 mm
高度	40 mm
長度	70 mm
匯流排介面	M9, 5 針插頭和插座
針對設備的診斷	閥島欠電壓
通訊方式	CP·現場匯流排
最大閥線圈數	16
參數設定	透過 CP 協議進行參數設定
反極性保護	用於所有電氣操作電壓連接
協定	CP·現場匯流排
標稱操作電壓下的電流消耗, 負載	取決於閥類型和閥數量
額定工作電壓下的電流消耗	電子元件: ≤ 100 mA
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...50 °C
相對空氣濕度	50°C 時為 90% 無冷凝
直接和間接接觸的保護	PELV
防護等級	IP20 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
認證	c UL us - 認證 (OL)
產品重量	150 g
LED 顯示器, 匯流排專用	CP: CP·現場匯流排
安裝方式	具通孔
外殼材質	加強型聚醯胺
材料說明	RoHS 合規