



球閥

VZBA-R114-63-32L-F0405-R

料號: 542015

FESTO

對於不鏽鋼型的, 3-way球閥具內螺紋, L 孔 90 度角採ISO 5211 接口, 用以安裝在擺動驅動器 DRD, DRE和DAPS上.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------|
| 設計結構 | 3位球閥 L孔 |
| 驅動類型 | 機械的 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 製程閥的連接 | Rp1 1/4 |
| 切換位置指示器 | 槽的方向 = 流動方向 |
| 法蘭孔的樣式 | F04 F05 |
| 內徑 | 25 mm |
| 額定直徑 DN | 32 |
| 手動控制 | 無 |
| 流量方向 | 可反向 |
| 製程閥的額定壓力 | 63 |
| 驅動扭矩 | 26 Nm |
| 操作介質 | 惰性氣體 中性液體 |
| 介質溫度 | -10 ... 140 °C |
| 流量 Kv, L 孔 | 19.6 m ³ /h |
| 流量公差 Kv | +/- 20 % |
| 材料備註 | 含有 PWIS |
| 外殼的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 外殼的材料編號 | 1.4408 |
| 密封件的材料訊息 | PTFE |
| 材料訊息, 球體 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 球體的材料編號 | 1.4401 |
| 軸的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 軸的材料編號 | 1.4401 |
| 產品重量 | 2,800 g |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 壓力設備指令 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 |