


精密單向節流閥 GRP-70-1/8-AL

訂貨編號: 542022

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
驅動方式	手冊
調節元件	旋轉手柄，具刻度
安裝方式	底座上
流量控制方向上的標準標稱流量	40.7 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	88 l/min
工作壓力	0 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...50 °C
外殼材質	加強型聚醯胺
安裝位置	可選
從 2 到 1 的工作壓力	0 bar...8 bar
節流方向上的標準標稱流量	19 l/min
1 至 0 bar 時返回的標準標稱流量	20 l/min...60 l/min
流量控制方向上的標準流量 6 → 0 bar	60 l/min
止回方向上的標準流量 6 → 0 bar	127 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	110 g
材料說明	RoHS 合規

特性	值
底座材質	精製鋁合金
密封件材質	NBR PVC
螺絲材料	鋼