


# AS-I 模組

## ASI-8DI-M8-3POL

料號: 542124

FESTO

可允許連接 8 個感測器。



### 技術參數

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU-EMV 指導原則<br>根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK EX instructions<br>To UK RoHS instructions   |
| KC mark                                      | KC-EMV   |
| 授權   | c UL us - Listed (OL)  |
| ATEX(防爆) 標準-氣體                               | II 3G  |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵                               | II 3D  |
| EU以外的防爆保護認證                                  | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)   |
| 防氣爆  | Ex ec IIC T4 Gc X  |
| 防塵爆  | Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X  |
| 周遭防爆溫度                                       | -5°C <= Ta <= +50°C  |