

Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10


產品代號: 542968

FESTO

包含MINI滑塊, 精確, 緊湊, 動作周期短. 特定的接口, 用於連接到 Festo的旋轉驅動器和夾爪上.

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購.

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	Pick&Place 1.0
有效負載	0 ... 2 kg
驅動單元, Z 軸	SLT-10
驅動系統, Z 軸	氣壓
行程, Z 軸	0 ... 80 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	SLT-16
驅動系統, Y 軸	氣壓
行程, Y 軸	0 ... 150 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm