

Pick&Place DHSP-HMP16-HMPL20


產品代號: 542976

FESTO

包含模組化和輕型搬運軸，精確和高效。特定的接口，用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上。

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購。

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求，以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	Pick&Place 2.0
有效負載	0 ... 4 kg
驅動單元, Z 軸	HMPL-20
驅動系統, Z 軸	氣壓
中間位置, Z 軸	x1
行程, Z 軸	0 ... 200 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	HMP-16
驅動系統, Y 軸	氣壓
中間位置, Y 軸	x1
行程, Y 軸	0 ... 320 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm