


# 直線型門架

## DHSL-DGE25RF-SLT16

產品代號: 542988

FESTO

包含電動齒輪皮帶驅動軸，具有滾輪導向和精巧型MINI滑塊，高效的定位。特定的接口，用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上。作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系統來訂購。請點選上方的 FAX 符號發送您的要求，以獲得非正式的報價



### 技術參數

特性	值
組裝	直線懸臂1.0
有效負載	0 ... 2 kg
驅動單元, Z 軸	SLT-16
驅動系統, Z 軸	氣壓
行程, Z 軸	0 ... 150 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	DGE-25-ZR-RF
驅動系統, Y 軸	電動的 具滾輪導向的齒輪皮帶
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 2,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm