


直線型門架

DHSL-2DGC25-DGEA25

產品代號: 543004

FESTO

包含無桿驅動器, 具有被動導向軸和電動懸臂軸. 高效, 精確, 電控定位. 特定的接口, 用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上. 作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購. 請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	直線懸臂3.0
有效負載	0 ... 6 kg
驅動單元, Z 軸	DGEA-25
驅動系統, Z 軸	電動的 DGEA 齒輪皮帶驅動器
中間位置, Z 軸	任何
行程, Z 軸	0 ... 800 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,05 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,05 mm
驅動單元, Y 軸	2x DGC-25
驅動系統, Y 軸	氣壓
行程, Y 軸	0 ... 3,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm