


直線型門架

DHSL-2DGE25SP-DGEA25

產品代號: 543006

FESTO

包含一個電動螺桿驅動軸, 具有被動導向軸和電動懸臂軸, 精確定位。
特定的接口, 用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上。
作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系統來訂購。
請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------|---------------------|
| 組裝 | 直線懸臂3.0 |
| 有效負載 | 0 ... 6 kg |
| 驅動單元, Z 軸 | DGEA-25 |
| 驅動系統, Z 軸 | 電動的 DGEA 齒輪皮帶驅動器 |
| 中間位置, Z 軸 | 任何 |
| 行程, Z 軸 | 0 ... 800 mm |
| 終點位置的重複精度, Z 軸 | ± 0,05 mm |
| 中間位置的重複精度, Z 軸 | ± 0,05 mm |
| 驅動單元, Y 軸 | 2x DGE-25-SP |
| 驅動系統, Y 軸 | 電動的 具螺桿 |
| 中間位置, Y 軸 | 任何 |
| 行程, Y 軸 | 0 ... 1,000 mm |
| 終點位置的重複精度, Y 軸 | ± 0,02 mm |
| 中間位置的重複精度, Y 軸 | ± 0,02 mm |