

三維門門架 DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20


產品代號: 543034

FESTO

包含電動齒輪皮帶驅動軸, 具滾輪導向, 垂直, 精巧型MINI滑塊, 精確而高效的定位. 特定的接口, 用於連接到 Festo的旋轉驅動器和夾爪上.

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購.

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	3D懸臂 2.0
有效負載	0 ... 4 kg
驅動單元, Z 軸	SLT-20
驅動系統, Z 軸	氣壓
行程, Z 軸	0 ... 200 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	2x DGE-25-ZR-RF
驅動系統, Y 軸	電動的 具滾輪導向的齒輪皮帶 2x
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 1,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm
驅動單元, X 軸	DGE-25-ZR-RF
驅動系統, X 軸	電動的 具滾輪導向的齒輪皮帶
中間位置, X 軸	任何
行程, X 軸	0 ... 3,000 mm
終點位置的重複精度, X 軸	± 0,1 mm
中間位置的重複精度, X 軸	± 0,1 mm