

軸配件 EAMM-A-D32-40A

料號: 543147

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	1.6 Nm
產品重量	130 g
Interface code, actuator	D32A D32B
Interface code, motor in	40A
材料備註	符合 RoHS