


平行組件 EAMM-U-D40-55A

料號: 543157

FESTO

Suitable for electric drives.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	10.016 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.1 Nm
可傳遞扭矩	3 Nm
產品重量	530 g