

精巧型氣缸 CDC-20- -

訂貨編號: 543305

FESTO



資料表

特性	值
行程	1 mm...300 mm
活塞直徑	20 mm
基於標準	ISO 21287
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿
訂製品	活塞桿加長外螺紋 活塞桿上的自訂螺紋 加長活塞桿 雙端活塞桿 耐高溫密封件, 最高 120 °C 一端活塞桿
工作壓力	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
工作模式	雙作用
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...120 °C
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	141 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	141 N...188 N
安裝方式	是否要: 具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
活塞桿材質	高合金不鏽鋼

特性	值
缸筒材料	精製鋁合金 陽極氧化處理