


電子模組 VMPA2-FB-EMS-D2-4

料號: 543332

FESTO



技術參數

特性	值
診斷	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves 低電壓閥
閥位的最大數量	2
電磁線圈的最大數量	4
負載電壓時的內部電流耗損量	3 mA
操作電壓時的內部電流耗損量	8 mA
每個電磁線圈的額定啟動電流	99 mA 高達 24 ms
電流下降時的額定電流	24 ms 後 18 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	20 g
Material housing	POM
材料備註	符合 RoHS