

multi-pin 節點 VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

訂貨編號: 543412

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61984
安裝位置	可選
最大閥位數量	16, 具雙穩態閥 32, 具單穩態閥
最大合成電流	6 A
標稱操作電壓 DC	24 V
抗電湧性	1.5 kV
40°C 時的額定電流	1 A
污染等級	3
允許的電壓波動	+/- 10 %
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	545 g
電氣控制	multi-pin 插頭
電氣介面	插座/接線板
蓋子材料	PA
外殼材質	壓鑄鋁