


操作單位 FED-301

料號: 543438
將停止供貨的產品

FESTO

顯示器及具有LCD圖像顯示的操作器，用來連結PLC系統
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
深度	61 mm
高度	109 mm
長度	149 mm
最大的前面板厚度	5 mm
使用者記憶	512 kByte
即時時鐘	是
事件列表	256
公式記憶	32 kByte
警告	1,024
即時時鐘偏移	130 s / 月
顏色的數量	黑色/白色
系統LED的數量	4
顯示	單色 LCD
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	3,8"
備份電池	3 V / 270 mA 鋰
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
顯示解析度	1/4 VGA, 320x240 Pixel
額定工作電壓 DC	24 V
額定操作壓力時的電流消耗	0,4 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	前面IP65, 後面IP20
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
產品重量	1,000 g
AUX接口	Sub-D 9-pin 插頭插座
PC 接口	RS232 Sub-D 15-pin 插頭
編程介面	9,6 - 38,4 kBd
PLC 接口	RS232 Sub-D 15-pin 插頭
乙太網路介面	選配, 10 MBd
安裝類型	前面板安裝
編程軟體	FED Designer 6.06 或更高版本