


# 控制單元 FED-500

產品代號: 543441

FESTO

顯示器及具有LCD圖像顯示的操作器，用來連結PLC系統，  
具有一個功能鍵



## 技術參數

特性	值
深度	91 mm
高度	147 mm
長度	187 mm
最大的前面板厚度	5 mm
警報	1,024
使用者記憶	32 Mbyte
使用者LED的數量	1
功能鍵的數量	1
即時時鐘	是
事件列表	1,024
公式記憶	32 kByte
即時時鐘偏移	130 s / 月
顏色的數量	256
系統LED的數量	4
顯示	STN 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	5,6"
備份電池	3 V / 270 mA 鋰
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
顯示分辨率	1/4 VGA, 320x240 Pixel
額定工作電壓 DC	24 V
額定工作壓力時的電流消耗	0,8 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
保護等級	前面IP65, 後面IP20
環境溫度	0 ... 45 °C
授權	C-Tick
產品重量	1,400 g
AUX接口	Sub-D 9-pin 插頭插座
印表機接口	RS232 Sub-D 15-pin 插頭插座
PC 接口	RS232 Sub-D 15-pin 插頭插座
編程介面	9,6 - 38,4 kBd
PLC 接口	RS232

特性	值
	Sub-D 15-pin 插頭
乙太網路介面	可選, 10 MBd
安裝類型	前面板安裝
材料備註	符合 RoHS
編程軟體	FED Designer 6.06 或更高版本
根據NEC 500的認證	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D