

# 壓力錶

## PAGN-26-16-P10

料號: 543487

FESTO

具顯示單位 bar 和 psi.



### 技術參數

| 特性                        | 值                           |
|---------------------------|-----------------------------|
| 顯示範圍 [bar]                | 0 ... 16 bar                |
| Display range             | 0 ... 232 psi               |
| 壓力錶的額定尺寸                  | 26                          |
| 設計結構                      | Bourdon-管壓力錶                |
| 安裝類型                      | 線路安裝                        |
| 操作介質                      | 惰性氣體<br>中性液體                |
| Operating pressure MPa    | 0 ... 1.6 MPa               |
| 操作壓力                      | 0 ... 16 bar                |
| Operating pressure        | 0 ... 232 psi               |
| 可變負載係數                    | 0.66                        |
| 測量精度等級                    | 4                           |
| 防護等級                      | IP43<br>NEMA 4              |
| 介質溫度                      | -20 ... 60 °C               |
| 環境溫度                      | -20 ... 60 °C               |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 材料備註                      | 符合 RoHS                     |
| 連接的位置                     | 後側中心                        |
| 氣壓連接                      | Cartridge 10 mm             |
| 材料與介質接觸                   | 黃銅                          |
| Material of threaded plug | 黃銅                          |
| Material housing          | PA                          |
| Material screen           | PS                          |
| 外殼顏色                      | 黑色                          |
| 產品重量                      | 15 g                        |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 無乙炔<br>無氧氣                  |
| 刻度                        | 雙刻度<br>Bar (外部)<br>psi (內部) |