



膜片式空氣乾燥器 MS6-LDM1-1/2-P20

料號: 543644

FESTO

降低了壓力露點, 具金屬保護杯罩, 氣流方向: 從左到右
注意: 為確保設備的長期可靠運行, 壓縮空氣必須用0.01
µm的微過濾器進行預過濾(殘留微粒 < 0.1 µm, 殘餘油污含量 < 0.1
mg/立方米)!



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 設計結構 | 膜片式乾燥器 |
| 操作壓力 | 3 ... 12.5 bar |
| 標準額定流量 | 200 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 壓力露點的降低 | 20 K |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| 介質溫度 | 2 ... 50 °C |
| 環境溫度 | 2 ... 50 °C |
| 產品重量 | 1.05 kg |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/2 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | 鍛造鋁合金 |