


膜片式空氣乾燥器

MS6-LDM1-1/2-P20-Z

料號: 543645

FESTO

降低了壓力露點, 具金屬保護杯罩, 氣流方向: 從右到左
 注意: 為確保設備的長期可靠運行, 壓縮空氣必須用0.01
 μm的微過濾器進行預過濾(殘留微粒 < 0.1 μm, 殘餘油污含量 < 0.1
 mg/立方米)!



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	膜片式乾燥器
操作壓力	3 ... 12.5 bar
標準額定流量	200 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
壓力露點的降低	20 K
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:3:2]
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	2 ... 50 °C
產品重量	1.05 kg
安裝類型	選配 線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	鍛造鋁合金