

氣路板模組 CPE10-PRS-1/4-6

訂貨編號: 543825

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	16 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	6
壓力區最大數量	2
破裂壓力	5 MPa 725 psi
爆破壓力	50 bar
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
用於閥安裝的最大緊固扭矩	1.2 Nm
產品重量	323 g
管式閥氣路板的安裝類型	具通孔
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金