


接近開關

SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

產品代號: 543864

FESTO

電控, 具有磁簧 適用於具有8型感測器槽的驅動器, 通過 M5 插頭從頂部進行進行裝配



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---|
| 授權 | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS |
| 測量原則 | 磁簧磁鐵 |
| 環境溫度 | -40 ... 70 °C |
| 開關輸出 | 接觸式, 雙極性 |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大輸出電流 | 500 mA |
| 安裝組件中的最大輸出電流 | 80 mA |
| 最大接點容量 AC | 10 VA |
| 最大接點容量 DC | 10 W |
| 在安裝組件中的最大切換能力 DC | 2.4 W |
| 在安裝組件中的最大切換能力 AC | 2.4 VA |
| 電壓降 | 1.17 V |
| 短路強度 | 否 |
| 過載承受能力 | 還不可獲得 |
| 工作電壓範圍 AC | 5 ... 30 V |
| 工作電壓範圍 DC | 5 ... 30 V |
| 極性容錯保護 | 否 |
| 電氣連接 | 具插頭電纜 M5x0,5 3-pin 可旋轉螺紋 |
| 接頭的導線引出方向 | 軸向 |
| 電纜的測試條件 | 拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm 彎折強度符合 Festo 標準 視所需求的測試條件 |
| 電纜長度 | 0.3 m |
| 電纜屬性 | 標準 + 拖鏈 |
| 電纜護套的材料訊息 | TPE-U(PU) 耐油 |
| 安裝類型 | 經過緊固 可以從上方插入到槽內 |
| 產品重量 | 6.3 g |
| 外殼的材料訊息 | 鍍鎳 黃銅 PA TPE-U(PU) 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 環境溫度 | -5 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP65 IP68 |