



# T形快插接頭 NEDU-M8D3-M8T4

料號: 544391

FESTO



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
連接頻率	100
工作電壓範圍 AC	32 V
工作電壓範圍 DC	32 V
額定工作電壓, AC	32 V
額定工作電壓 DC	32 V
容許的電流負載	2 A
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-25 ... 85 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
最大緊固扭矩	0.3 Nm
產品重量	9.5 g
電氣連接	符合EN 60947-5-2標準 插頭/插座 M8x1 / M8x1 4-pin / 3-pin
安裝類型	具螺紋的
外殼顏色	黑色
鎖緊螺帽的材料訊息	黃銅 鍍鉻 鍍鎳
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
外殼的材料訊息	PA
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍金