


閥島 MPAF-MPM-VI

料號: 544398
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	2/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 2x3/2 常開/常閉, 單穩態 3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
閥尺寸	20 mm 10 mm
最大標準額定流量	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	Multi-pin插頭
閥位的最大數量	24
壓力區的最大數目	7
環境溫度	-5 ... 50 °C
防護等級	IP65
驅動類型	電動
閥島型號	33
設計結構	活塞滑塊 活塞座
嚮導氣源	外部 內部的
閥島結構	模組化, 閥尺寸可混合
切換位置指示器	LED
適合真空	是
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 25 %
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
防氣爆	Ex nA IIC T4 X Gc
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	0
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
介質溫度	-5 ... 50 °C
材料備註	符合 RoHS