



垂直壓力氣源板

VABF-S3-1-P1A3-G14

料號: 544434

FESTO

用於閥島 VDMA-01/02, 標準孔型符合 15407-1,
用於安裝在底座和閥之間。



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|-------------------------------|
| 寬度 | 26 mm |
| 基於標準 | ISO 15407-1 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 氣壓垂直堆疊 | 1的備用氣源 |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 標準額定流量 | 1,000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 201 g |
| 垂直堆疊型的安裝 | 在氣路板模組上 在單個底座上 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |