


# 底座

## VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

料號: 545450

FESTO

用於閥島 MPA-S.



### 技術參數

特性	值
寬度	30.5 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	21 mm
操作壓力	3 ... 8 bar
嚮導壓力	3 ... 8 bar
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
防氣爆	Ex nA II T4 X
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
防塵爆	Ex tD A22 IP54 T95°C X
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蝕等級 CRC	0
環境溫度	-5 ... 50 °C
電氣連接	插頭 M8
底座的安裝方法	具通孔
嚮導排氣口82/84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
底座的材料訊息	壓鑄鋁