


氣條

VABM-B6-E-G14-11

料號: 545819

FESTO

用於VUVB 電磁閥。



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------|-----------------------|
| 網柵尺寸 | 21 mm |
| 閥位的最大數量 | 11 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 最大緊固扭矩, H型導軌安裝 | 1.5 Nm |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝 | 2 Nm |
| 最大緊固扭矩, 牆面安裝 | 5 Nm |
| 產品重量 | 870 g |
| 嚮導氣口 12/14 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/4 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 材料訊息, 氣路板條 | 鍛造鋁合金 |