



真空安全閥 ISV-M6

料號: 545997

FESTO

在一組吸盤中有一個或幾個沒有吸住工件的情況下，用於維持真空度。



技術參數

特性	值
尺寸	M6
Ejector pulse suitability	≤ 0.8 MPa
噴射脈衝適用性	≤ 8 bar
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	14 g
安裝類型	具螺紋的
氣壓連接, 氣口 1	M6
氣壓連接, 氣口 2	M6
Material spring	高合金鋼
Material filter	燒結銅
Material housing	鍛造鋁合金
Material float	POM