



標準氣壓缸

DNGC-50- -PPV

料號: 546030

FESTO

此產品只於Festo巴西銷售



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|---|
| 行程 | 1 ... 2,000 mm |
| 活塞直徑 | 50 mm |
| 活塞桿螺紋 | M16x1,5 |
| 基於標準 | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 活塞桿末端 | 外螺紋 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 |
| 位置檢測 | 無 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 操作壓力 | 0.6 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 緩衝長度 | 23 mm |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 990 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 1,178 N |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 50 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 1,550 g |
| 安裝類型 | 具配件 |
| 氣壓連接 | G1/4 |
| 蓋子的材料訊息 | 壓鑄鋁 鑄鋁 |
| 密封件的材料訊息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼 |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |