



電磁閥

MOFHB-3-3/4

料號: 546045
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開, 單穩態
驅動類型	電動
標準額定流量	5,170 l/min
操作壓力	1 ... 8 bar
設計結構	提動閥座
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
額定尺寸	17 mm
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定
關閉時間	100 ms
開啟時間	70 ms
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 40 °C
產品重量	830 g
嚮導排氣口84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
氣壓連接, 氣口 3	G3/4
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鋁 電鍍