


直角式連接板 VABF-S2-1-A1G2-N38

料號: 546098

FESTO

用於閘島 VTSA, 工作管線 2 及 4, 在 90° 角度.



技術參數

特性	值
寬度	42 mm
基於標準	ISO 5599-2
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	176 g
安裝類型	具通孔
Material housing	壓鑄鋁