


# 電接口 CPV10-GE-DN3-8

料號: 546198  
將停止供貨的產品

FESTO



## 技術參數

特性	值
CP子線擴展	是 32 個輸入 32個輸出
Fieldbus接口	選配 - 5-pin 螺紋介面條 - 插頭和插座, M12x1, 5-pin, A coded - Sub-D, 9-pin, socket
特殊驅動器的診斷	ConditionMonitoring CP 子線有模組缺失 短路/過載, 輸出 短路/過載, 輸入 低電壓, 閥島 (擴展部分) 低電壓, 輸出模組 低電壓, 感測器電源 低電壓, 閥島
通訊類型	Change of State Polling Strobed I/O
配置支援	EDS文件及圖符
具擴展條的電磁線圈的最大數量	48
電磁線圈的最大數量	16
極性保護	用於所有電接口
附加功能	Condition Counter
傳輸速率	125, 250, 500 kBit/s 透過開關模組調節
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 26.4 V
最大輸出口數量	16 個電磁線圈和32個輸出 48 個閥線圈
最大輸入口數量	32
額定工作電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	10 ms
殘餘波動	4 Vss
額定工作電壓時的電流消耗, 負載	取決於閥的類型
額定操作壓力時的電流消耗	Electronics: <= 200 mA 感測器電源: 取決於感測器
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP20 IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
編址範圍	0 ... 63 透過開關模組調節
Fieldbus認證	ODVA
電氣絕緣, fieldbus接口	光電耦合器
特殊總線的LED顯示	MNS: DeviceNet Status

特性	值
特殊產品的LED顯示	12/14: 閥的切換狀態 PS: 電子元件的工作電壓和負載電源
產品ID	產品類型: 氣壓閥 (27 dec.) 產品代碼: 8942 dez.
Material cover	PA-加強
Material seals	CR NBR
Material housing	壓鑄鋁
材料備註	符合 RoHS