



# 調壓閥板

## VABF-S4-1-R6C2-C-6

料號: 546247

FESTO

用於閥島 VTSA 及 VTSA-F, 標準孔型符合 15407-2, 最高達 6 bar.



### 技術參數

| 特性   | 值   |
|--|---|
| 寬度   | 26 mm                                       |
| 基於標準   | ISO 15407-2                                 |
| 裝配位置   | 任何  |
| 控制器功能  | 輸出壓力恆定<br>具第二排氣通道                           |
| 壓力錶選擇  | 可能的   |
| Operating pressure MPa                       | 0.6 MPa                                     |
| 操作壓力   | 6 bar                                       |
| 壓力調節範圍 Mpa                                   | 0.05 ... 0.6 MPa                            |
| 壓力控制範圍                                       | 0.5 ... 6 bar                               |
| 壓力調節範圍 psi                                   | 7.25 ... 87 psi                             |
| 輸入壓力 1                                       | 0.5 ... 10 bar                              |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU 低電壓設備指導原則                             |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 注意: 操作和嚮導介質                                  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                          |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 0 - No corrosion stress                     |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 防護等級   | IP65<br>NEMA 4                              |
| 嚮導介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 環境溫度   | -5 ... 50 °C                                |
| 產品重量   | 448 g                                       |
| 壓力錶接口  | 具固定夾  |
| Material control panel                       | PA  |
| Material regulator housing                   | 壓鑄鋁   |