


# 精巧型氣壓缸

## ADVU-5/8"-1"-P-A

產品代號: 546379

FESTO

近接式感測, 活塞桿端頭具內螺紋  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



### 技術參數

特性	值
行程	1 "
活塞直徑	5/8"
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作模式	雙作用
活塞桿末端	陰螺紋
工作壓力	17.4 ... 145 Psi
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-4 ... 176 °F
在端點位置的衝擊能量	0.0738 J
6 bar時的理論作用力, 回復行程	20 lbf
6 bar時的理論作用力, 進程	27 lbf
0 mm行程時的移動質量	0.423 oz
每10 mm 行程所增加的重量	0.529 oz
0 mm行程時的基本重量	3.139 oz
每 10 mm 行程的附加質量系數	0.141 oz
氣壓連接	UNF10-32
工作壓力 [psi]	17.4 ... 145 psi
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
動態密封的材料訊息	TPE-U(PU) NBR
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金