


圓形氣壓缸

DSNU-3/8"-1"-P-A

料號: 546398

FESTO

基於 DIN ISO 6432, 用於位置感測, 採用多種安裝選項, 具或不具安裝輔助元件. 終點位置具有彈性緩衝環



技術參數

特性	值
行程	1"
活塞直徑	3/8"
活塞桿螺紋	6-32 UNC-2A
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
活塞桿末端	外螺紋
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-4 ... 176 °F
在端點位置的衝擊能量	0.0369 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	8.9 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	10.6 lbf
0 mm行程時的運動質量	0.3 oz
每 10 mm 行程的附加質量係數	0.035 oz
0 mm行程時的基本重量	1.316 oz
每 10 mm 行程所增加的重量	0.095 oz
安裝類型	具配件
氣壓連接	10-32 UNF-2B
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cylinder barrel	高合金鋼, 耐腐蝕