

圓形氣缸 DSNU-3/8"-1/2"-P-A

訂貨編號: 546399

FESTO



資料表

特性	值
行程	0,5 in
活塞直徑	3/8"
活塞桿螺紋	6-32 UNC-2A
基於標準	ISO 6432
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-4 °F...176 °F
端位的衝擊能量	0,0369 ft-lbf
6 bar 時的理論出力值，返回行程	8,9 lbf
6 bar 時的理論力值，前進行程	10,6 lbf
0 mm 行程的移動質量	241 oz
每 10 mm 行程的額外移動質量	28,1 oz
0 mm 行程的基本重量	1058 oz
每 10 m 行程的附加重量	76,3 oz
安裝方式	具有附件
氣動介面	10-32 UNF-2B
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金不鏽鋼

特性	值
缸筒材料	高合金不鏽鋼