

基本閥 LFR-D-MIDI-A

訂貨編號: 546426

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	無壓力錶的過濾調壓閥
最大冷凝容積	1,46 fl oz (US)
保護罩	金屬保護罩
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/4 準備
工作壓力	28 psi...180 psi
壓力調整範圍	6,9 psi...180 psi
最大壓力遲滯	3 psi
標準標稱流量	108 cfm
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	14 °F...140 °F
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	41 °F...140 °F
環境溫度	41 °F...140 °F
產品重量	25879 oz
安裝方式	是否要: 管式安裝 具有附件
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC