

基本閥 LOE-D-MIDI-U



料號: 546427

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板, 具金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	3.72 oz(l)
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	0 ... 240 Psi
油霧器起作用所需的最小流量	0.28 cfm
標準額定流量	192.5 cfm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	14 ... 140 °F
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	14 ... 140 °F
環境溫度	14 ... 140 °F
產品重量	22.05 oz
安裝類型	具配件
材料備註	符合 RoHS
Material bowl	PC