

基本閥

LFMB-D-MIDI-U



料號: 546444

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板. 1 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
系列	D
尺寸	Midi型
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放	手動旋轉
操作壓力	13.8 ... 240 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性氣體
過濾器功效	99.99 %
最大冷凝物容積	1.462 oz(l)
杯罩保護	金屬保護杯罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	33.8 ... 140 °F
環境溫度	14 ... 140 °F
儲藏溫度	14 ... 140 °F
殘餘油含量	0.0000135 oz/yd3
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
Material housing	牙鑄鋅
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	PC
材料備註	符合 RoHS
產品重量	22.75 oz