

基本閥

LFR-D-5M-MINI



料號: 546454

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具金屬保護杯罩, 不具壓力錶, 過濾精度 5 µm.具自動冷凝水排放.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | D |
| 驅動器鎖 | 旋轉手柄, 具鎖定 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 手動旋轉 |
| 設計結構 | 過濾調壓閥不具壓力錶 |
| 最大冷凝物容積 | 0.748 oz(l) |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 壓力錶 | Prepared for G1/8 |
| 操作壓力 | 13.8 ... 240 Psi |
| 壓力控制範圍 | 6.9 ... 180 Psi |
| 最大壓力遲滯 | 3 Psi |
| 標準額定流量 | 22.75 cfm |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -14 ... 140 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | 14 ... 140 °F |
| 環境溫度 | 14 ... 140 °F |
| 產品重量 | 16.1 oz |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material bowl | PC |