

# 基本閥

## LF-D-5M-MIDI-A-U



料號: 546460

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板. 過濾等級: 5 µm,  
具保護罩和自動冷凝水排放.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

| 特性               | 值                                      |
|------------------|--|
| 尺寸               | Midi型                                  |
| 系列               | D                                      |
| 裝配位置             | 垂直 +/- 5°                              |
| 過濾等級             | 5 µm                                   |
| 冷凝水排放            | 全自動                                    |
| 設計結構             | 具有離心式分離器的燒結濾芯                          |
| 最大冷凝物容積          | 1.462 oz(l)                            |
| 杯罩保護             | 金屬保護杯罩                                 |
| 操作壓力             | 28 ... 180 Psi                         |
| 標準額定流量           | 56 cfm                                 |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 儲藏溫度             | 14 ... 140 °F                          |
| 輸出口的空气純淨度        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體  |
| 介質溫度             | 41 ... 140 °F                          |
| 環境溫度             | 41 ... 140 °F                          |
| 產品重量             | 24.5 oz                                |
| 安裝類型             | 線路安裝<br>具配件                            |
| 材料備註             | 符合 RoHS                                |
| Material filter  | PE                                     |
| Material housing | 牙鑄鋅                                    |
| Material bowl    | PC                                     |