

基本閥

LFR-D-7-MIDI


料號: 546463

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

輸出壓力最大 7 bar, 不具壓力錶, 40 μ 的過濾等級.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 μm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
最大冷凝物容積	1.462 oz(l)
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	Prepared for G1/4
操作壓力	13.8 ... 240 Psi
壓力控制範圍	6.9 ... 105 Psi
最大壓力遲滯	3 Psi
標準額定流量	73.5 cfm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	14 ... 140 °F
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	14 ... 140 °F
環境溫度	14 ... 140 °F
產品重量	31.5 oz
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC