


轉接器

AD-G3/4-3/4NPT-I

料號: 546550

FESTO

一邊具內螺紋, 另一邊具外螺紋.



技術參數

特性	值
額定尺寸	18.3 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大的緊固扭矩, 氣接口 1	60 Nm
最大的緊固扭矩, 氣接口 2	32 Nm
額定鎖緊扭矩	45 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	195.64 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G3/4
氣壓連接, 氣口 2	Female thread 3/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material seals	PVC
Material housing	鋼, 鍍鋅