

塑料氣管 PUN-1/4X3/64-U-GN

產品代號: 546617

FESTO

標準O.D.管, 適用於QS 和 QB快插接頭一起使用

該產品只可從Festo USA定購

Old part no. 13023170



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------|
| 外徑, 英寸 | 1/4 |
| 內徑, 英寸 | 5/32 |
| 最小彎曲半徑 | 0.476 " |
| 和溫度相關的工作壓力 | -14 ... 150 Psi |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 真空 |
| 環境溫度 | -68 ... 140 °F |
| 產品品質視長度而定 | 0.251 oz/ft |
| 顏色 | 綠色 |
| 肖氏硬度 | A 98 +/-3 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 氣管的材料訊息 | TPE-U(PU) |