


調壓閥板 VABF-S3

料號: 546837

FESTO

用於閩島 VDMA-01/02, 標準孔型符合 ISO 15407-1.



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|----------------------------|--------------------------------|
| 基於標準 | ISO 15407-1 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 |
| 壓力錶選擇 | 可能的 |
| 輸入壓力 1 | 0.5 ... 10 bar |
| 操作介質 | 經過濾處理的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 垂直堆疊型的安裝 | 在氣路板模組上 在單個底座上 |
| 壓力錶接口 | 具固定夾 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | 壓鑄鋁 |