


輸入模組 CP-E32-M8-EL

料號: 546921
將停止供貨的產品

FESTO



技術參數

特性	值
LED顯示	- 2 模組診斷 - 32 通道狀態
防護(短路)	內部電子保險絲
DC工作電壓, 負載電壓	24 V
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
輸入彈跳時間	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
每一模組最大的集合氣流量	1.4 A
最大輸入口數量	32
額定工作電壓 DC	24 V
電絕緣通道 - 通道	否
殘餘波動, 負載電壓	4 V _{ss}
切換等級	訊號 0: ≤6 V 訊號 1: ≥ 8.6 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
輸入特性	IEC1131-T2
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
安裝類型	選配 具通孔 具頂部導軌
材料備註	符合 RoHS
Material cover	PA-加強
Material housing	PA-加強